

arrows We3 M09



コンパクトなのに、
大きいバッテリー。



シンプルモード対応

文字もアイコンも
見やすく
使いやすい

コンパクト×バッテリー



約6.1インチ

2日持ち

ずっと取り出せるサイズに、
2日持ち※1の大容量バッテリー。

片手での操作もラクラク。ポケットやバッグ
からも取り出しやすく、地図の確認やレジでの
決済もスムーズ。1回の充電で2日間※1電池
切れを気にすることなく使えます。

カメラ



約5,030万画素
LYTIA 600
フリッカーセンサー

約5,030万画素

microSD対応

約5,030万画素※2のカメラで、
キレイに撮れる。

ワンランク上のモデルで採用されるソニー
の高画質センサ LYTIA 600を採用。誰でも
かんたんにキレイな写真が撮影できます。

あんしん



MIL規格準拠

防水・防塵

場所を選ばず、思いっきり使える。
世界最高水準※3の耐久性。

MIL規格23項目に準拠※4し、IPX6/8/9の
防水性能とIP6Xの防塵性能に対応※5。
1.5mの高さから落下しても画面が割れにくい
構造※6。アウトドアシーンでも気兼ねなく
使えます。



5,000mAh

ダイレクト給電

購入時の電池持ちを5年後も※7。
バッテリーの劣化を抑える充電技術。

独自技術により、購入した時の電池持ちが
永く続きます。また、操作中はバッテリーへの
充電を抑える「ダイレクト給電」機能を搭載。
永く快適に使えます。



ポートレート

ナイトビジョン

高画質センサ

AI

ポートレートも夜景も、
AIが美しく仕上げてくれる。

ポートレート撮影では、カメラセンサとAIに
よる画像処理によって一眼レフ撮影のよう
な背景ボケを再現。
ナイトビジョン撮影では、暗所でも明るく鮮明
に描写しつつ、自然な暗さの雰囲気をも再現
します。



ハンドソープ

アルコール除菌

泡ハンドソープ対応

アルコール除菌対応

ハンドソープでまる洗い※8、
アルコール除菌対応※8でいつも清潔に。

肌身離さず持ち歩き、毎日触れているものだ
から、いつもキレイに保っておきたい。泡タイ
プのハンドソープでまる洗いでき※8、汚れも
すっきり。アルコール除菌にも対応し※8、外出
先でもさっとお手入れできます。いつでも清潔
に使えるから、子どもが手にするシーンでも
あんしんです。

スペック・機能が充実した高コスパモデル。



屋外の日差しの下でも画面が見やすくスクロールや画面切り替えも滑らか。

高精細※9高輝度※10ディスプレイ



Dolby Atmos®対応で臨場感あふれる高音質サウンド。

ステレオスピーカー



最大3つのアプリを割り当て。片手操作ですぐに使える。


アクションキー

初めてのスマホでも使いやすく、あんしんできる一台。



自分にぴったりのホーム画面。好みの使いやすさにカスタマイズ。

シンプル／arrowsホーム



怪しい電話は自動で撃退。通話中もAIがあなたを守る。

迷惑電話・詐欺対策機能



困ったときはすぐに相談。AIが使いこなしをサポート。

QAサポート機能

ご家族はあんしん。お子さまも大満足できる一台。



利用時間やアプリ制限、防犯機能もまとめて一か所で設定。

ジュニアモード設定

■主な仕様 arrows We3 M09

カラー	ライトブルー、ブラック、ホワイト
サイズ(幅×高さ×厚さ)	約73×156×9.0mm
重量	約189g
バッテリー容量	5,000mAh
OS	Android™ 16
CPU	MediaTek Dimensity 6300 オクタコア (2.4GHz+2.0GHz)
内蔵メモリ(RAM/ROM)	8GB/128GB 4GB/64GB
外部メモリ 推奨最大容量	microSDXC™ (2TB)
最大通信速度	受信時最大:2.1Gbps*1 送信時最大:218Mbps*1
ディスプレイ(サイズ/種類/ピクセル数)	約6.1インチ/TFT/900×1984
カメラ	アウトカメラ インカメラ 約800万画素(広角)
通信	通信方式 Wi-Fi® Bluetooth® 5G/4G(LTE) IEEE802.11a/b/g/n/ac Ver.5.4
ハイレゾ	○*2
防水/防塵	防水(IPX6/IPX8/IPX9)/防塵(IP6X)
泡ハンドソープで洗える/アルコール除菌	○/○
おサイフケータイ®	○

*1 一部エリアに限ります。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。

*2 ハイレゾ対応の3.5mm、またはBluetooth対応のヘッドホンやスピーカー(別売)が必要です。

- ※1 1日当たり動画視聴200分、音楽ストリーミング100分、SNS閲覧120分、ゲーム60分の計8時間の利用を想定した独自基準に基づく試算値。実際の電池持ち時間は、ご利用環境やご利用状況によって異なります。
- ※2 アウトカメラの画素数です。
- ※3 以下すべての項目に対応していることに依る。無故障・無破損を保証するものではありません。(2026年4月現在、FCNT合同会社調べ) 10mm以下のスマートフォン且つ、MIL規格23項目への対応且つ、IP6Xの対応且つ、IPX6/8/9への対応且つ、1.5mからコンクリートに落下させる試験をクリアすること。
- ※4 **[MIL規格準拠について]**米国国防総省の調達基準(MIL-STD-883C)の23項目、落下、耐衝撃、防水(浸漬)、防水(風雨)、防塵(6時間風速有り)、防塵(脆弱面90分)、塩水耐久、防湿、耐日射(連続)、耐日射(変化)、耐振動、雨滴、高温動作(60℃固定)、高温動作(32~49℃変化)、高温保管(70℃固定)、高温保管(30~60℃変化)、低温動作(-20℃固定)、熱衝撃、低温保管(-30℃固定)、低圧動作、低圧保管、氷結(-10℃氷結)、氷結(-10℃結露)に準拠した試験を実施。充電可能な温度範囲:5~35℃、使用環境:温度5~35℃、湿度45~85%。風扇場では、温度は5~45℃(ただし、温度36℃以上または湿度86%以上は一時的な使用に限り)。湿度は45~99%。なお、すべての機能の連続動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客さまの取扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。
- ※5 **[防水/防塵について]**防水性能IPX6/8/9、防塵性能IP6Xに対応。IPX6とは、内径12.5mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から1分あたり100リットルの水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、通信機器としての機能を有することを意味します。IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mのところに携帯電話を沈め、約30分間放置したあとに取り出したときに通信機器としての機能を有することを意味します。IPX9とは、高温・高圧水・スチームジェット洗浄を80℃の湯を指定された形状のノズルで10~15cmの距離から、80~100barの水圧で放水(14~16L/分)、本体を水平方向に0度・30度・60度・90度で各方向に30秒ずつ水平面上で回転させながら実施したのちに通信機器としての機能を有することを意味します。IP6Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に商品を8時間入れておくはんとさせ、取り出した時に、内部に塵埃(じんあい)が侵入しない閉じているかを確認ください。防水・防塵性能を維持するため、異常の有無にかかわらず2年に1回部品の交換をおすすめします(有料)。
- ※6 独自落下試験について高さ1.5mから26方向でコンクリートに落下させる試験をクリア(2026年4月現在、FCNT合同会社調べ)。無故障・無破損を保証するものではありません。
- ※7 本機種と同性能バッテリーを用い、充放電を繰り返すシミュレーションに基づく結果。バッテリーの寿命は利用状況によって変化します。(シミュレーション内容)1.5日に1回の頻度で1サイクルの充放電(1サイクル=0%から100%まで満充電にし、その後、0%まで電池を使い切る)を行った場合、1250サイクル(約5.1年)時点において電池容量が初期容量の80%残ることを確認。(2026年4月現在、FCNT合同会社調べ)
- ※8 **[洗える・アルコール除菌について]**以下の記載にかかわらず、まる洗いおよびアルコール除菌には、塩素系・塩素系添加物の含有量が0.05wt%以下の液剤をご使用ください。つけ置きや本体の開口部(ステレオイヤホン端子、USB Type-C接続端子、送話口/マイク、受話口/スピーカー)および間に液剤が残ったまま放置することは故障の原因となりますので、行わないでください。開口部に液剤が侵入した場合は流水でしっかり洗い流したうえで、乾いた清潔な布などで水分を十分拭き取り、自然乾燥させてください。ウイルスの完全除去を保証するものではありません。
<まる洗いについて>まる洗いは、電源を切ってから行ってください。国内メーカー製の家庭用泡タイプのハンドソープあるいは国内メーカー製の家庭用液体タイプの台所用洗剤を使って洗えます(FCNT合同会社試験方法による)。無故障を保証するものではありません。ついた泡は水道水でしっかりとすすいでください。濡れた状態では、充電しないでください。洗いの方法についてはFCNT合同会社のWebサイトでご確認ください。
<アルコール除菌について>除菌・消毒する場合、誤動作防止のため画面を消灯してから行ってください。界面活性剤(台所用洗剤)、界面活性剤(家具用洗剤)、次亜塩素酸水、アルコールを使用し、噴霧、拭き取りまたはその両方を合わせた製品の消毒、ウイルス除去が可能です。噴霧による場合、製品から5cm程度離れて霧吹きで噴霧して拭き取ってください。拭き取りによる場合、アルコール除菌シートまたはキッチンペーパーに液剤を浸み込ませたもので製品を拭き取ってください。噴霧・拭き取り後は水拭きをして液剤を取り除いてください。『厚生労働省・経済産業省(独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE))・消費者庁発表』の消毒方法をもとにFCNT合同会社の独自試験を実施し、本製品に影響がないことを検証しております。無故障を保証するものではありません。除菌・消毒の詳細については「FCNT合同会社のWebサイト」でご確認ください。
- ※9 900×1984ピクセル
- ※10 arrows We2との比較。2026年4月時点FCNT合同会社調べ。

© Google, Google Gemini, Android およびその他のマークは、Google LLC の商標です。© MediaTek, Dimensityは、MediaTek Inc.の商標または登録商標です。© LYTIAはソニーグループ株式会社の登録商標です。© Wi-Fi®、およびWi-FiロゴはWi-Fi Allianceの登録商標です。© Dolby,ドルビー、Dolby Atmos®及びダブルD記号はDolby Laboratories Licensing Corporationの登録商標です。© SD, microSD, microSDHC およびmicroSDXCはSD-3C, LLCの商標です。その他の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。©その他、本誌に記載されている会社名・商品名・ロゴは、各社の商標または登録商標です。●掲載の画像は全てイメージです。