

安心して長く使える、ビジネス利用に最適化した  
軽快動作のタフ・スマートフォン。

# arrows BZ02

確かな堅牢性

安心の継続性

優れた利便性



## 各部名称



## 本体仕様一覧

品名	arrows BZ02	
型名	ASMB02V01	
希望小売価格	オープン価格	
OS	Android™ 12	
CPU	Snapdragon™ 460 オクタコア(1.6GHz×4Core+1.8GHz×4Core)	
メモリ*1 (RAM/ROM)	4GB/64GB	
有機ELディスプレイ	サイズ/解像度	約5.6インチ/HD+720×1,480
	タッチパネル	静電容量方式
外形寸法(H×W×D)	約148×71×9.4mm	
質量	約160g	
カメラ(イン/アウト)	約800万画素/約1,310万画素(フラッシュあり)	
対応バンド	LTE	Band 1/3/5/8/19/26
	3G	Band 1/5/6/8/19
	GSM	850MHz、900MHz、1800MHz、1900MHz
通信機能	無線LAN	802.11a/b/g/n/ac*2 2.4GHz/5GHz(ステルスAP対応)*3
	無線WAN	LTE、HSPA、W-CDMA、GSM、GPRS
	sXGP	対応
	Bluetooth®	Ver 5.0準拠
	NFC	あり
	GPS	GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS(みちびき)対応
セキュリティ	FeliCa	あり
	生体認証	指紋認証
外部ディスプレイ出力	Miracast®	
UIM	nanoSIM ×2 (2スロットのうち1つはSDカードと排他利用)	
ダイレクト・メモリースロット	microSD/microSDHC/microSDXC*4	
インターフェース	USB	Type-C*5×1
	オーディオ	ヘッドセット接続端子 3.5φ
防水・防塵	IPX5/IPX8,IP6X	
耐薬品	対応薬品(エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム)*6	
バッテリー容量	3,600mAh	
連続通話時間	約1,450分(LTE)*7	
連続待受時間	約790時間(LTE)*7	
バッテリー充電時間	約220分*8	
電源供給方式	ACアダプタ(オプション)	
温湿度条件	温度5~35℃/45%~85%RH	

\*1: 本体内蔵のメモリは取り外しできません。また、メモリの増設はできません。\*2: 対応しているセキュリティプロトコルはEnhanced Open、WEP、WPA/WPA2/WPA3-Personal、WPA/WPA2/WPA3-Enterpriseです。\*3: 全てのステルスAPへの接続を保証するものではありません。\*4: microSDは2GBまで、microSDHCは32GBまで、microSDXCは1TBまで対応。\*5: 本USBコネクタは、充電にも使用します。\*6: 本試験は薬品による無変色・無塗装剥れ・無変形等を保証するものではありません。\*7: 当社測定基準によります。ご使用の環境により異なる場合があります。\*8: 電源オフ時の充電時間です。

## アプリケーション

- カメラ ●おサイフケータイ ●診断サポート ●設定 ●Files by Google ●電話 ●連絡先 ●Google ●Google Play ●Google Chrome™
- Google マップ ●YouTube™ ●Gmail ●Google ドライブ ●YouTube Music ●Google Play ムービー&TV ●Google Duo
- Google フォト ●カレンダー ●電卓 ●時計 ●メッセージ ●FASTメモ ●Google ドキュメント ●Google スプレッドシート ●Google スライド

## オプション(別売)

品名				
型名	FARM06A06	FARM06A02	ASMB02A01	ASMB02A02
希望小売価格	オープン価格			

無線LANを  
使用した院内  
IP電話の導入に。



現場記録や、  
破損品などの  
状況管理に。



外出先での  
急なWEB会議に。



バーコードリーダーとして  
在庫管理に。



安心して長く使える、  
ビジネス利用に最適化した  
軽快動作のタフ・スマートフォン。

# arrows BZ02

安心して長く使えるタフな堅牢性に加えて、  
ビジネス効率を向上させるストレスフリーな軽快動作を実現。  
さらにはarrowsならではの利便性とカスタマイズ性で  
貴社のビジネスを徹底的にサポートします。



タフなビジネスシーンを  
サポートする

## 堅牢性

- 安心の耐落下性能
- 洗浄+除菌でいつでも清潔
- SIAA認証の抗菌ボディ
- 防水/防塵/MIL規格23項目準拠

長く使える安心の

## 継続性

- OSのバージョンアップをせずに  
使い続けられる
- 技術サポート for Android™
- 安心の長期継続供給
- 長期保証サービス/  
ワイド保証サービス

すみずみまでこだわった

## 利便性

- メーカーだからできる  
カスタマイズサービス
- 通話が途切れにくい  
Wi-Fiハンドオーバー
- デュアルSIMで公衆回線と  
sXGP内線の同時利用が可能

## 安心の耐落下性能

裏面「堅牢性」参照

落下・振動・衝撃など、当社規定の厳しい評価基準をクリア。軽くて丈夫なユニボディと高剛性の樹脂材を採用した、画面割れにも強い一台です。



## 洗浄+除菌でいつでも清潔

裏面「耐薬品試験」参照

泡タイプのハンドソープや食器用洗剤で丸洗いができます。さらに、アルコール除菌シートやブッシュタイプのアルコール除菌にも対応。いつでも清潔に保てます。



## OSのバージョンアップをせずに使い続けられる

導入済みシステムを安定して利用するためにOSアップデートをせずに利用継続が可能。また、OSをフォローするセキュリティパッチは当社がご用意。お客さまの作業負担を軽減します。



## 技術サポート for Android™

原因究明が困難な技術トラブルが発生した際、問題解決をサポートする技術支援サービスをご提供。導入時から運用時にいたるまで、専門技術者が的確なアドバイスで、ご購入から3年間無償でサポートします。



問題解析に役立つログを取得する  
診断サポートアプリをプリインストール



## メーカーだからできるカスタマイズサービス

ご要望に応じて理想的な端末に仕上げられる「カスタマイズサービス」。機器設定の変更やセットアップ作業はすべて当社側で行うので、納品後すぐにカスタマイズ端末を利用することができます。



豊富なカスタマイズサービスの一例

※詳細はP.2「カスタマイズサービス(有償)」をご覧ください。

### 活用例

使い方や用途により、さまざまなバリエーションのarrows BZができあがります。

受発注端末や検診端末など、専用端末として使えて役立った

機能を制限できるから、利用者が不特定多数の場合でも安心できる

大量の社内業務端末のセットアップ作業の手間が省けて助かった



## SIAA 認証の抗菌ボディ

裏面「耐薬品試験」参照


SIAAの抗菌試験方法に準拠した試験を実施し認証を取得。実際に手が触れるリアケースを抗菌加工し、表面上における細菌の増殖を抑制します。



## 防水 (IPX5/IPX8) / 防塵 (IP6X) / MIL規格23項目準拠

裏面「堅牢性」参照

炎天下や、突然の雨、ほこりの多い環境など、ハードなビジネスシーンでも安心して使用できます。



## 安心の長期継続供給

販売開始\*から2年以上、同一モデルを継続してご提供。社内のシステムを頻繁に変えることなく運用できるので安心です。さらに、販売終了後も3年間は修理対応が可能。長期にわたって、安心してお使いいただけます。\*2021年8月

販売期間

2年半

### 長期継続供給



## 長期保証サービスPLUS / ワイド保証サービスZERO


長期的に安心してお使いいただけるよう、通常1年間のメーカー保証を3年間に延長できる長期保証サービスPLUS(有料)とワイド保証サービスZERO(有料)をご用意。ワイド保証サービスZEROでは、購入してから3年間、お客さまの過失により壊してしまった場合でも、無償で修理することが可能です。

	メーカー保証標準	長期保証サービスPLUS	ワイド保証サービスZERO
お申し込み	不要	必要	必要
初期費用	無料	有料	有料
保証期間	1年間	3年間	3年間
自然故障	無償		無償
ユーザ責故障	有償	どんな故障も ¥16,500*1	どんな故障も 無償*1*2

\*1 盗難、紛失および消耗品のバッテリー交換は対象外です。\*2 ご利用回数は1年間あたり1回まで(3年間で計3回まで)。

## 通話が途切れにくいWi-Fiハンドオーバー

Wi-FiでVoIP通話中に移動しても通信が途切れにくいWi-Fiハンドオーバーに対応。通話中に移動しても、アクセスポイントが自動的に切り替わるので、倉庫や病院などの広い場所でも途切れる心配がありません。



## デュアルSIMで公衆回線とsXGP内線の同時利用が可能

構内PHSのように使えるsXGPに対応。さらに、デュアルSIMにより、2種類の回線を同時に利用できるため、これからは外線用と内線用を2台持ちする必要もありません。SIMフリーのため、通信事業者に縛られることなく、今お使いの回線をそのまま使えます\*。

\*ご契約の内容によっては、契約を変更する必要があります。



## 堅牢性

工場内での利用や屋外、生産現場等スマートフォンはより厳しい環境下での使用が求められます。当社では、そのようなさまざまな利用シーンにも耐える堅牢性を実現するため次の試験を実施しています。

**堅牢性試験** 落下、衝撃、振動など、さまざまな項目について、当社独自の厳しい評価基準で試験を実施しています。

■ 1.5m落下試験 ■ 衝撃試験 ■ 振動試験 ■ 加圧試験

※本試験は製品の品質を評価するためのものであり、落下・加圧などによる無破壊・無故障を保証するものではありません。

**防水 / 防塵試験** 防水/防塵機能のチェックのため各基準に沿った試験をしています。

■ 防水試験:①内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴射(IPX5相当)。②常温で水道水の水深1.5mのところに沈め、約30分間放置(IPX8相当)。

■ 防塵試験:直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置にスマートフォンを8時間入れてかくはん(IP6X相当)。

※機能・性能を保証するものではありません。※SIM・SDカードスロット部キャップをしっかりと閉じた状態で、IPX5/IPX8の防水性能、IP6Xの防塵性能を有しています。防水性能を維持するため、異常の有無に関わらず、2年に1回の有償部品交換が必要となります。

**耐薬品試験** 耐薬品機能のチェックのため、下記の薬品を布に含ませ拭き取り試験を実施しています。

■ 使用薬品:①IPA(イソプロピルアルコール) 99.7% ②エタノール 99.5% ③次亜塩素酸ナトリウム 1.0%

※本試験は薬品による無変色・無塗装剥れ・無変形等を保証するものではありません。

**【泡ハンドソープでの洗浄について】** 国内メーカー製の家庭用泡タイプのハンドソープあるいは国内メーカー製の家庭用液体タイプの食器用洗剤を使って洗えます(FCNT株式会社試験方法による)。無故障を保証するものではありません。ついた泡は水道水でしっかりと洗い流してください。濡れた状態では、充電しないでください。詳細は、「FCNTのWebサイト」をご確認ください。

**【製品の除菌・消毒について】** 本端末を除菌・消毒する際は、誤動作防止のため画面を消灯してから行ってください。プッシュタイプの場合、製品から5cm程度離れて霧吹きで噴霧して拭き取り、その後水拭きして液剤を取り除いてください。拭き取りによる場合、アルコール除菌シートまたは、キッチンペーパーに液剤を浸み込ませたもので製品を拭き取り、その後水拭きして液剤を取り除いてください。つけ置きや本体の開閉部(イヤホンマイク端子、USB Type-C接続端子、送話口/マイク、受話口/スピーカー)および隙間に液剤が残ったまま放置することは故障の原因となりますので、行わないでください。開閉部に液剤が侵入した場合は流水でしっかりと洗い流してください。本端末から出てきた水分を乾いた清潔な布などで十分に拭き取り、自然乾燥させてください。界面活性剤(台所用洗剤)、界面活性剤(家具用洗剤)、次亜塩素酸水、アルコールを使用し、噴霧、拭き取り、またはその両方を合わせた製品の消毒、ウイルス除去が可能です。消毒液、ウェットティッシュ(いずれもアルコールタイプおよびノンアルコールタイプを含みます)は、塩素や塩素系添加物(ベンザルコニウムクロリドなど)の含有量が0.05w/v%以下のもので使用してください。ウイルスの完全除去を保証するものではありません。[厚生労働省・経済産業省「独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)」:消費者庁発表]の消毒方法をもとに検証。詳しいお手入れ方法については「FCNTのWebサイト」をご覧ください。

**【抗菌ボディについて】** 本製品は表面に付着した菌の増加を抑制するものであり、感染予防を保証するものではありません。外装ケース(背面)抗菌処理を施しています。SIAAの抗菌試験方法に準拠した試験を実施し認証を取得しています。(認証番号:JP0122327A0004W)

**【手袋について】** 厚さ2mm未満。手袋の素材によって正確に認識・判別されない場合があります。

**MIL規格準拠** 米国防総省の調達基準(MIL-STD-810G)の23項目に準拠

落下、耐衝撃、防水(浸漬)、防塵(6時間風速有り)、防塵(脆弱角90分)、塩水耐久、防湿、耐日射(連続)、耐日射(温度変化)、耐振動、防水(風雨)、雨滴、熱衝撃、高温動作(60℃固定)、高温動作(32~49℃変化)、高温保管(70℃固定)、高温保管(30~60℃変化)、低温動作(-20℃固定)、低温保管(-30℃固定)、低圧動作、低圧保管、氷結(-10℃結露)、氷結(-10℃氷結)に準拠した試験を実施。充電可能な温度範囲:5~35℃、使用環境:温度5~35℃、湿度45~85%。風呂場では、温度は5~45℃、湿度は45~99%以下でご使用ください(但し、温度36℃以上または湿度86%以上は一時的な使用に限り)。なお、すべての機能の連続動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。

## 保証

本製品の保証期間は1年間です。ただし、対象は保証書記載の「無料修理規定」の定める範囲内の修理に限りです。

## 環境への配慮

**【特定化学物質の使用抑制(RoHS指令)】** 電気・電子機器に含まれる特定化学物質(鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)、DEHP(フタル酸ビス)、DBP(フタル酸ジブチル)、BBP(フタル酸ジベンジル)、DIBP(フタル酸ジイソブチル)の10物質)の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に対応しています。

**【環境負荷の低減(植物油インキ使用包装箱)】** 梱包する段ボールの印刷に環境負荷の少ない植物油インキを使用。

**【資源の節約(マニュアルの電子化)】** 紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。

**【消耗品について】** 内蔵電池などの消耗品は、その性能/機能を維持するために適時交換が必要となります。【ご利用にあたってのご注意】 ■カタログについてのご注意 ●本カタログで使用している製品および画面の写真は開発中のものとなっております。そのため、実際の製品、画面とはデザインなどにおいて異なる場合があります。また、記載している仕様、価格、デザインならびにサービス内容などは予告なしに変更することがあります。●プリンストールアプリのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更することがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。■製品のご使用について ●本製品および周辺機器は日本国内仕様であり、海外での動作保証は行っておりません。●誤操作や故障などにより、本製品の記憶内容が失われたり、使用できなくなる場合がございますが、これによる損害などの責任を当社では一切負いかねますのでご了承ください。重要なデータなどはこまめにバックアップを取っておくことをおすすめします。●本製品の修理につきましては、引取修理のみとなります。●本製品の修理時にはインストール内容(カスタマイズサービスを除く)については保証されません。お客様ご自身で再インストールをしていただきますのでご了承ください。●ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、ディスプレイの特質上、温度条件などで多少の色むらが発生する場合があります。●ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯するドットが存在する場合があります。これはディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドットの割合」を示しています)。交換、返品はお受けいたしかねます。●本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後3年間です。●本製品を海外に輸出する、または国外居住者に提供する際には、経済産業省の許可が必要となる場合がありますのでご注意ください。

■Google、Android、Google Play、Google Chrome、およびその他のマークは Google LLC の商標です。■Wi-Fi®、Wi-FiロゴおよびMiracast®はWi-Fi Allianceの登録商標です。■SD、microSD、microSDHCおよびmicroSDXCはSD-3C、LLCの商標です。■Bluetooth®はBluetooth SIGの登録商標で、FCNT株式会社へライセンスされています。■FeliCa®はフエリカネットワークス株式会社の登録商標です。■FeliCalは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。■長期保証サービスPLUS、ワイド保証サービスZEROはFCNT株式会社の登録商標です。■その他、本カタログに記載されている会社名・商品名・ロゴは、各社の商標または登録商標です。

## arrows BZはレンタルでもご利用いただけます!!

こんなお客様に  
ピッタリ

導入時の費用  
負担を平準化  
したい

資産管理が大  
変なので資産  
化したくない

イベントなど、一定  
の期間だけ限定で  
利用したい

試しに使って  
みたい

最短  
3ヶ月  
から  
ご利用可能



このカタログには、植物油インキを採用しています。



安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

## FCNT株式会社

<https://www.fcnt.com/>

ビジネスシーンでおすすめの「arrows BZシリーズ」はこちら

<https://www.fcnt.com/business/product/arrows/>



本製品についてのお問合せ、ご利用は下記にお申し付けください。